



## Hygio a40

Työturvallisuudesta huolehtiminen ja terveysriskien hallinta ovat tärkeä osa turvallisuusalan työtä.

### Työturvallisuus | Varustehuolto

Useita turvallisuusalan tarvikkeita ja välineitä on hankala puhdistaa ja desinfioida, koska ne ovat rakenteeltaan monimutkaisia, eivät kestä korkeita lämpötiloja, desinfiointiaineita tai desinfioivaa vesipesua.

Hygio-otsonointikaappi tekee desinfioinnista helppoa, nopeaa ja tehokasta. Laite poistaa hajut ja desinfioi asiakaskontaminaatiot nopeasti. Puhdistus voidaan tehdä itsenäisesti ja usein, jolloin hygieniataso säilyy korkeana.

Hygion avulla voi desinfioida tekstiilit ja työvälineet sellaisenaan ilman purkamista. Puhdistuksen jälkeen tavarat ovat heti käyttövalmiita.

Laite soveltuu kaikkien vaatteiden, jalkineiden, sekä esimerkiksi suojaliivien, hengityssuojainten ja kypärien desinfiointiin.

Käsittely soveltuu myös elektroniikan, kuten tietokoneiden, radiopuhelinten ja mittalaitteiden käsittelyyn ilman rajoituksia.

**Hygio poistaa hajut ja taudinaiheuttajat**




## Otsonointikäsittelyn hyötyjä

# HYGIO®

Helppoa hygieniää

- Hygieniataso paranee
- Tartuntariskit pienenevät
- Poistaa epämiellyttävät hajut
- Työviihtyvyys paranee
- Puhdistusprosessi nopeutuu
- Hellävarainen käsittely - Pidentää tekstiilien ja välineiden käyttöikä
- Purkamatta puhdasta
- Puhdistus- ja desinfiointikemikaalien käyttö vähenee
- Energian kulutus vähenee
- Veden kulutus vähenee



Tutkitusti yhden tunnin Hygio a40 ohjelma poistaa tehokkaasti mikrobit tekstiileistä ja tavaroista. Tavarat voidaan puhdistaa sellaisenaan ilman purkamista ja ovat käsittelyn jälkeen heti käyttövalmiita.

### Ohjelmavalinnat:

- 10 min
- 30 min
- 1 h

### Mitat:

- Korkeus: 1900 mm
- Leveys: 550 mm
- Syvyys: 650 mm
- Paino: n. 105 kg

### Sisämitat:

- Korkeus: 1470 mm
- Leveys: 430 mm
- Syvyys: 595 mm

### Sähköliitäntä:

- Jännite: 230 V
- Teho: 80 W

### Vakiovarusteet:

- 3 lankakoria
- 3 vaateripustinta
- 3 ripustusoksa
- 1 vaatetanko
- 2 avainta
- Säädettävät jalat

Kaikki varusteet ovat valkoisia.  
Kaapin rungon väri on valkoinen tai musta, valinnan mukaan.

### Muuta:

- Käyttöympäristö: 20-35 °C kuiva tila.
- Ei tarvitse ilmastointiliitäntää.

Ilmatiivis, suljettu prosessi neutraloi otsonin hapeksi ohjelman lopussa: Ei otsonin tuoksua laitteen käyttöpaikassa.

